



⚠ Više se ne proizvodi

Komercijalni status

Više se ne proizvodi od: 01 studeni 2020

Kraj radnog vijeka: 03 studeni 2020

ZB4BA3351 nije zamijenjen. Za više informacija kontaktirajte Korisnička podrška.

Osnovno

Serijski broj proizvoda	Harmony XB4
Vrsta proizvoda ili dijela	Glava za neosvjetljeno tipkalo
Skraćeno ime uređaja	ZB4
Dijametar montiranja	22 mm
Prodaja po nedjeljivoj količini	1
Tip glave	Standardno
Oblik glave signalne jedinice	Okruglo
Profil operatora	flush

Dodatno

Mehanička izdržljivost	10000000 ciklus/a
------------------------	-------------------

Okolina

Zaštitna obrada	TH
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...70 °C
Okolišna temperatura zraka pri radu	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa I u skladnosti sa IEC 60536
IP stupanj zaštite	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA stupanj zaštite	NEMA 13 NEMA 4X
IK stupanj zaštite	IK06u skladu sa IEC 50102
Norme	EN/IEC 60947-5-4 UL 508 "ERROR:#N/A" EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14

EN/IEC 60947-5-1
"ERROR:#N/A"

Certifikati proizvođača	CSA Na UL popisu BV RINA GL DNV LROS (Lloyds register of shipping)
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udarce	30 gn (trajanje = 18 ms) za poluvalno ubrzanje u skladnosti sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u skladnosti sa IEC 60068-2-27

Packing Units

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	80 g
Paket 1 Visina	8,8 cm
Paket 1 Širina	3,4 cm
Paket 1 Duljina	5,4 cm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna skladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja