



## Osnovno

Seriya proizvoda	Harmony XB6
Vrsta proizvoda ili dijela	Kompletno tijelo za pilotna svijetla
Skraćeno ime uređaja	ZB6
Prodaja po nedjeljivoj količini	5
Priključci - stezaljke	Faston connectors, connection size: 2.8 x 0.5 mm
Izvor svjetlosti	LED
Baza žarulje	Integralni LED
Napajanje svjetlećeg bloka	Izravno
Boja izvora svjetlosti	Cijela
[Us] nazivni napon napajanja	48...120 V AC

## Dodatno

CAD opća visina	14 mm
CAD opća dubina	58 mm
Opis stezaljki ISO n°1	(X1-X2)PL
Masa proizvoda	0,003 kg
Pozicija rada	Bilo koja pozicija
[Ui] nazivni napon izolacije	250 V (stupanj zagađenja 3) u skladnosti sa EN/IEC 60947-1
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	EN 60947-1 4 kV
Vrsta signalizacije	Mirni
Limiti napona napajanja	40...132 V AC
Izdržljivost na poteznu struju	1 kV u dodiru u skladnosti sa IEC 61000-4-5 2 kV in free air conforming to IEC 61000-4-5

## Okolina

Zaštitna obrada	TC
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...70 °C
Okolišna temperatura zraka pri radu	-25...70 °C
Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II u skladnosti sa IEC 61140
Norme	EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 JIS C 4520 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5
Certifikati proizvoda	CSA GOST UL CCC
Otpornost na vibracije	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) u skladnosti sa IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udarce	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Otpornost na brze tranzijente	2 kV u skladnosti sa IEC 61000-4-4
Otpornost na elektromagnetka polja	10 V/m IEC 61000-4-3
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	6 kV pri uspostavi kontakta (na metalnim dijelovima) u skladnosti sa IEC 61000-2-6 8 kV u zraku (izolirajućem dijelovi) u skladnosti sa IEC 61000-2-6
Elektromagnetska emisija	Klasa B IEC 55011

## Packing Units

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	3 g
Paket 1 Visina	2,2 cm
Paket 1 Širina	3,4 cm
Paket 1 Duljina	6,7 cm

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	<a href="#">Da</a>
Propis RoHS za Kinu	<a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a>
Izjava o očuvanju okoliša	<a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije o kraju vijeka trajanja</a>
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

## Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------