


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



1-str. kontakti blok za glavu Ø22,1NC prk.s vijčanim stez.od legure srebra

ZBE102

Osnovno

Seriya proizvoda	Harmony XB4 Harmony XB5
Vrsta proizvoda ili dijela	Blok kontakata
Skraćeno ime uređaja	ZBE
Prodaja po nedjeljivoj količini	5
IP stupanj zaštite	IP20 u skladnosti sa IEC 60529
Operacija kontakta	Sporo prekidanje
Tip kontaktnog bloka	Jednostruki
Uporaba kontakata	Standardni kontakt
Priključci - stezaljke	Vijčane stezaljke, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ s tuljkom u skladnosti sa EN 60947-1 Vijčane stezaljke, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ bez tuljka u skladnosti sa EN 60947-1

Dodatno

Masa proizvoda	0,011 kg
Tip i sastav kontakata	1 NC
Pozitivan otvor	Da u skladnosti sa EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Put rada	1,5 mm (mirni (NC) kontakt mijenja stanje) 4,3 mm (sveukupni pomak)
Sila rada	2 N mirni (NC) kontakt mijenja stanje
Mehanička izdržljivost	10000000 ciklus/a
Okretni moment zatezanja	0,8...1,2 N.m u skladnosti sa EN 60947-1
Oblik glave vijka	Križ kompatibilno sa pozidirv No 1 odvijač Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 4 mm odvijač Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 5,5 mm odvijač
Materijal kontakata	Srebrena legura (Ag/ni)
Zaštita od kratkog spoja	10 A uložak osigurača tip gG u skladnosti sa EN/IEC 60947-5-1
[I _{th}] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka	10 A u skladnosti sa EN/IEC 60947-5-1
[U _i] nazivni napon izolacije	600 V (stupanj zagađenja 3) u skladnosti sa EN 60947-1
[U _{imp}] nazivni impulsni podnosivi napon	6 kV EN 60947-1
[I _e] nazivna pogonska struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladnosti sa EN/IEC 60947-5-1 6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladnosti sa EN/IEC 60947-5-1 0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladnosti sa EN/IEC 60947-5-1 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladnosti sa EN/IEC 60947-5-1

Električna izdržljivost	1000000 ciklus/a, AC-15, 2 A pri 230 V, brzina rada <3600 cik/h, faktor tereta: 0,5 u skladnosti sa EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 ciklus/a, AC-15, 3 A pri 120 V, brzina rada <3600 cik/h, faktor tereta: 0,5 u skladnosti sa EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 ciklus/a, AC-15, 4 A pri 24 V, brzina rada <3600 cik/h, faktor tereta: 0,5 u skladnosti sa EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 ciklus/a, DC-13, 0,2 A pri 110 V, brzina rada <3600 cik/h, faktor tereta: 0,5 u skladnosti sa EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 ciklus/a, DC-13, 0,5 A pri 24 V, brzina rada <3600 cik/h, faktor tereta: 0,5 u skladnosti sa EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Montiranje bloka	Montiranje sprijeda
Kod električnog sastava	C1 (količina <= 9) C2 (količina <= 7) C3 (količina <= 6) C4 (količina <= 4) C5 (količina <= 5) C6 (količina <= 3) C7 (količina <= 4) C8 (količina <= 2) C9 (količina <= 3) C12 (količina <= 6) M1 (količina <= 6) M2 (količina <= 4) M3 (količina <= 4) M5 (količina <= 2) M6 (količina <= 2) M7 (količina <= 6) M8 (količina <= 4) M9 (količina <= 2) SF1 (količina <= 3) SF2 (količina <= 2) MF1 (količina <= 2) MF2 (količina <= 2) C10 (količina <= 2) M4 (količina <= 2) C13 (količina <= 1)
Prezentacija uređaja	Osnovni element

Okolina

Zaštitna obrada	TH
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...70 °C
Okolišna temperatura zraka pri radu	-40...70 °C
Norme	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 "ERROR:#N/A" EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 "ERROR:#N/A"
Certifikati proizvoda	CSA GOST BV DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) CCC UL
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udarce	30 gn (trajanje = 18 ms) za poluvalno ubrzanje u skladnosti sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u skladnosti sa IEC 60068-2-27

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	10,0 g
Paket 1 Visina	5,5 cm
Paket 1 Širina	3,4 cm

Paket 1 Duljina	5,4 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	BB1
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	5
Paket 2 Težina	52,0 g
Paket 2 Visina	5,6 cm
Paket 2 Širina	4,3 cm
Paket 2 Duljina	5,4 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	P06
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	6400
Paket 3 Težina	81,276 kg
Paket 3 Visina	77 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Duljina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------