

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



poluga granične sklopke ZCY – poluga s termoplastičnim kotačićem

ZCY18

Osnovno

Serijski broj proizvoda	Telemecanique Limit switches XC Standard
Naziv serije	Standardni format
Vrsta proizvoda ili dijela	Limitna sklopka poluga
Skraćeno ime uređaja	ZCY
Kompatibilnost proizvoda	XCKP XCKD XCMD XCKT
Odgovarajuća glava	ZCE05 ZCE01
Pokret upravljačke glave	Rotacijski
Tip operatora	Kotrljajuća poluga povratak opruge termoplastika
Tračnice	20/36 mm XCMD 24/40 mm XCKD 24/40 mm XCKP 24/40 mm XCKT
Tip pristupa	Lateralni pristup

Dodatno

Pokretanje sklopnika	Sa 30° sklopka
Pozitivan otklon	Da

Okolina

Okolna temperatura zraka potrebna za rad	-25...70 °C
Okolna temperatura zraka za pohranu	-40...70 °C
Karakteristike okoliša	Standardno

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	13,0 g
Paket 1 Visina	1,5 cm
Paket 1 Širina	4,5 cm

Paket 1 Duljina	8 cm
------------------------	------

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
----------------	-----------
