

Termékadatlap

Műszaki adatok



9M oldalfal Prisma G IP30

01041

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Oldallemez
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Tartalék alkatrész Szekrény tartozék
Termékcsalád Kompatibilitása	Prisma Prisma iPM L szekrény
Installation Description	Fali szekrény
Szerelési Hely	Oldal
Függőleges Modulok (50 Mm) Száma	9

Kiegészítő jellemzők

Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Texturált epoxi poliészter Fényes
Szín	Fehér (RAL 9001)
Speciális Színopciók	Igen
Szélesség	200 mm
Magasság	475 mm
Mélység	180 mm
Nettó Súly	0,986 kg
Mennyiség Készletenként	1 darab

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP30
Ik Védettségi Fok	IK07 IK08

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,000 cm
1. Csomag Szélessége	21,000 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1.Csomag Hossza	68,000 cm
1. Csomag Súlya	1,055 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	18
2.Csomag Magassága	32,500 cm
2. Csomag Szélessége	80,000 cm
2. Csomag Hossza	120,000 cm
2. Csomag Súlya	76,000 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

✓

Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Körkörösségi Profil

[Élettartam végére vonatkozó információ](#)