



Szerelőlap NS-INS250,
függőleges, rögzített, rotációs,
kábelcsatornába

03051

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád Kompatibilitása	Prisma Prisma iPM L kábelcsatorna Prisma Prisma P cubicle
Installation Description	Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm Mező - szélesség 400 mm mélység 400 mm
Beépített Készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: plug-in NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: motor mechanizmus külső csatlakozóval - függőleges beszerelés
Pólusok Leírása	1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS250 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS250 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 függőleges beszerelés 1 x 3P: plug-in NSX100...160 függőleges beszerelés 1 x 4P: plug-in NSX100...160 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX250 függőleges beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX250 függőleges beszerelés 1 x 3P: plug-in NSX250 függőleges beszerelés 1 x 4P: plug-in NSX250 függőleges beszerelés
Condition Of Using Cable Tie	Need a receiver (1M magas) ha az eszköz telepítése függőleges

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megváltoztatásának megállapítására felhasználni

Függőleges Modulok Száma [50 Mm]	9 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 9 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesfali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 9 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 9 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesfali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 9 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 9 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesfali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 9 modul(ok): NSX100...160 nincs földzárlat védelem , elülső csatlakozás in 400 mm Szélesmező 9 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesálló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 9 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Szélesfali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény) 9 modul(ok): NSX250 nincs földzárlat védelem , elülső csatlakozás in 400 mm Szélesmező
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	ASEV

Kiegészítő jellemzők

Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Egyenletes
Szín	Fehér (RAL 9001)
Szélesség	300 mm
Magasság	300 mm
Nettó Súly	0,5 kg

400 mm 400 mm Prisma P mező Compact NSX250 nincs plug-in motor
mechanizmus külső csatlakozóval függőleges 4P 1 elülső csatlakozás 9 178 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,500 cm
1. Csomag Szélessége	14,000 cm
1.Csomag Hossza	22,000 cm
1. Csomag Súlya	494,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	20
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	40,000 cm
2. Csomag Hossza	60,000 cm
2. Csomag Súlya	10,583 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	40
3.Csomag Magassága	45,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	21,600 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

✓

Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)