




Szerelőlap INF32/40



03113

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. máj. 12.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád Kompatibilitása	Prisma Prisma iPM L szekrény
Installation Description	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm
Beépített Készülék	Fupact: rögzített, 2 TL között INF32 - vezérlés: ventilátor sebességszabályozó - függőleges beszerelés Fupact: rögzített, 2 TL között INF32 - vezérlés: ventilátor sebességszabályozó - vízszintes beszerelés Fupact: rögzített, 2 TL között INF40 - vezérlés: ventilátor sebességszabályozó - függőleges beszerelés
Pólusok Leírása	4 x 3P: rögzített, 2 TL között INF32 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INF32 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INF32 vízszintes beszerelés 3 x 4P: rögzített, 2 TL között INF32 függőleges beszerelés 4 x 3P: rögzített, 2 TL között INF40 függőleges beszerelés 3 x 4P: rögzített, 2 TL között INF40 függőleges beszerelés
Függőleges Modulok Száma [50 Mm]	3 modul(ok): INF32, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény 3 modul(ok): INF32, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény 3 modul(ok): INF40, közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény 3 modul(ok): INF40, közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	ASEV

Kiegészítő jellemzők

Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Egyenletes
Szín	Fehér (RAL 9001)
Szélesség	600 mm
Magasság	150 mm
Nettó Súly	0,9 kg

Nettó ár

Functional Unit	600 mm Prisma iPM L álló szekrény Fupact INF32 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 3P 4 közvetlen 3 40 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Fupact INF32 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 3P 4 közvetlen 3 40 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Fupact INF32 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó vízszintes 3P 1 közvetlen 3 40 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Fupact INF32 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó vízszintes 3P 1 közvetlen 3 40 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Fupact INF32 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó vízszintes 4P 1 közvetlen 3 40 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Fupact INF32 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó vízszintes 4P 1 közvetlen 3 40 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Fupact INF32 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 4P 3 közvetlen 3 40 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Fupact INF32 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 4P 3 közvetlen 3 40 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Fupact INF40 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 3P 4 közvetlen 3 40 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Fupact INF40 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 3P 4 közvetlen 3 40 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Fupact INF40 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 4P 3 közvetlen 3 40 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Fupact INF40 rögzített, 2 TL között ventilátor sebességszabályozó függőleges 4P 3 közvetlen 3 40 mm
-----------------	--

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,800 cm
1. Csomag Szélessége	14,600 cm
1.Csomag Hossza	47,000 cm
1. Csomag Súlya	900,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	20
2.Csomag Magassága	20,000 cm
2. Csomag Szélessége	40,000 cm
2. Csomag Hossza	60,000 cm
2. Csomag Súlya	18,760 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	80
3.Csomag Magassága	45,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	75,040 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)