



## Distribloc elosztóblokk 4P 63A felső

04040

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 31.

⚠ Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Linergy                                                                                           |
| Termékválaszték              | Prisma Plus System P<br>Prisma Plus System P                                                      |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Elosztó blokk                                                                                     |
| Termék Neve                  | Linergy FC                                                                                        |
| Termékcsalád Kompatibilitása | Prisma Prisma iPM L<br>Prisma Prisma P<br>Prisma Prisma PH<br>Prisma Pack 160<br>Prisma Prisma PH |
| Termék Kompatibilitása       | Spacial szekrény                                                                                  |
| Ip Védettségi Fok            | IPxx B                                                                                            |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás Helye                       | Felső                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rögzítés                                | DIN sín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pólusok Megnevezése                     | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség            | 440 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség    | 500 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Le Névleges Üzemi Áram                  | 63 A -40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [In] Névleges Áram                      | 63 A -40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Csatlakozás Típusa                      | Tápfeszültség áramkör: alagút típusú terminálok16 mm² (rugalmas)<br>Tápfeszültség áramkör: alagút típusú terminálok25 mm² (merev)<br>Terjesztés: rugós sorkapocs (fázis) , 12 x 2,5...6 mm² (rugalmas)<br>Terjesztés: rugós sorkapocs (fázis) , 12 x 2,5...6 mm² (merev)<br>Terjesztés: rugós sorkapocs (nulla) , 12 x 2,5...6 mm² (rugalmas)<br>Terjesztés: rugós sorkapocs (nulla) , 12 x 2,5...6 mm² (merev) |
| 9 Mm-Es Osztások                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Összesen 18 Mm-Es Modulok               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nettó Súly                              | 0,29 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Környezet

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Szennyezettségi Fok             | 3                              |
| Ellenállás Izzó Dróttal Szemben | 960 °C megfelel IEC 60695-2-11 |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Szabványok          | IEC 60947-7-1 |
|                     | IEC 61439-2   |
|                     | IEC 61439-1   |
| Terméktanúsítványok | ASEV          |

## Csomagolási egység

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Tipusa | PCE    |
| Egységek Száma 1. Csomagban            | 1      |
| 1. Csomag Magassága                    | 7,5 cm |
| 1. Csomag Szélessége                   | 7,5 cm |
| 1.Csomag Hossza                        | 10 cm  |
| 1. Csomag Súlya                        | 320 g  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

## Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot  
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv    | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Weee                | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |