

Termékadatlap

Műszaki adatok



MICRO PRAGMA Kiselosztó, ajtó nélkül, falon kívüli, 6 modul

10207

Nettó listaár: 4 764,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Micro Pragma
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szekrény
Szekrény Típusa	Moduláris szekrény
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	6
Nb Of Horizontal Rows	1
Type Of Door	Megfordítható Átlátszó
Szélesség	140 mm
Magasság	165 mm
Mélység	72 mm

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Felület
9 Mm-Es Osztások	12
Összesen 18 Mm-Es Modulok	6
A Sín Típusa	DIN
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Szekrény Anyaga	Szekrény: önkíoltó anyag
Belső Mélység	66 mm
Szín	Szekrény: fehér (RAL 9003)
Piaci Szegmens	Kiskereskedelmi

Környezet

Szabványok	IEC 60695-2-1 IEC 60497-4-1 IEC 255 EN 60529
Tűzellenállási Képesség	650 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-1
Ip Védettségi Szint	IP40 megfelel MSZ EN 60529 (maximális számú I/O bővítőmodullal)
Ik Védelmi Fokozat	IK07 megfelel EN 50102

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Magassága	7,500 cm
1. Csomag Szélessége	14,000 cm
1.Csomag Hossza	16,500 cm
1. Csomag Súlya	230,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	24
2.Csomag Magassága	24,000 cm
2. Csomag Szélessége	40,000 cm
2. Csomag Hossza	60,000 cm
2. Csomag Súlya	6,130 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	96
3.Csomag Magassága	80,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	36,520 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓	Higanymentes	
✓	Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
✓	Halogénmentes Termék	
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat	
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)	
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatálya kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.	