

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x18 modul+8 nyílás

13182

Nettó listaár: 36 277,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék Neve	Mureva szekrény
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény Típusa	Szekrény, hálózati csatlakozókhoz
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Felület
9 Mm-Es Osztások	36
18 Mm-Es Modulok Száma Soronként	18
Összesen 18 Mm-Es Modulok	19
A Vízszintes Sorok Száma	1
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály Kettős szigetelés
Az Interfészek Nyílásainak Száma	8
Fedlapok Száma	2 esetén nyomógomb vezérlések 8 esetén 65 x 85 hálózati csatlakozó
Tartozékok	2 kábelköteg 8 65 x 85 hálózati csatlakozó takaró 2 lemez nyomógombos vezérléshez
Mellső Burkolat Típusa	Átlátszó
Teljesítmény Disszipáció W-Ban	39 W
[In] Névleges Áram	90 A
A Sín Típusa	DIN
Előre Kivágott Pg Iso Száma	17
Reteselési Opciók Leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény Anyaga	Burkolat: önkilító polimer
Nettó Súly	3,4 kg
Alapméretek	90 x 100 mm
Szélesség	448 mm
Magasság	460 mm
Mélység	160 mm
Belső Mélység	91 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megbízhatóságára felhasználni

Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
------	--

Környezet

Szabványok	IEC 61439-3 EN 62262 EN 50263 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Tűzellenállási Képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Ip Védettségi Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental Characteristics (Uv)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség Kategória	II
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	47,0 cm
1. Csomag Szélessége	46,8 cm
1.Csomag Hossza	16,8 cm
1. Csomag Súlya	3,35 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	18
2.Csomag Magassága	80,0 cm
2. Csomag Szélessége	80,0 cm
2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	75,702 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Kisebb ütésálló anyagok Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

24

Jólléti teljesítmény

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

✓

Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre