

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x5 modul+1 nyílás

13185

Nettó listaár: 17 168,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék Neve	Mureva szekrény
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény Típusa	Szekrény, hálózati csatlakozókhoz
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Felület
9 Mm-Es Osztások	10
18 Mm-Es Modulok Száma Soronként	5
Összesen 18 Mm-Es Modulok	5
A Vízszintes Sorok Száma	1
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály Kettős szigetelés
Az Interfészek Nyílásainak Száma	1
Mellső Burkolat Típusa	Átlátszó
Teljesítmény Disszipáció W-Ban	12 W
[In] Névleges Áram	63 A
A Sín Típusa	DIN
Előre Kivágott Pg Iso Száma	3
Reteselési Opciók Leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény Anyaga	Burkolat: önkioltó polimer
Nettó Súly	1,2 kg
Alapméretek	103 x 225 mm
Szélesség	138 mm
Magasság	460 mm
Mélység	160 mm
Belső Mélység	91 mm
Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megbízhatóságára felhasználni

Szabványok	EN 62262 IEC 60670 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 EN 50263
Tűzellenállási Képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Ip Védettségi Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental Characteristics (Uv)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Tűfeszültség Kategória	II
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	47,000 cm
1. Csomag Szélessége	15,800 cm
1.Csomag Hossza	16,800 cm
1. Csomag Súlya	1,377 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	66
2.Csomag Magassága	80,000 cm
2. Csomag Szélessége	80,000 cm
2. Csomag Hossza	120,000 cm
2. Csomag Súlya	102,882 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Kisebb ütésálló anyagok Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

27

Jólléti teljesítmény

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

✓

Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre