

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA (Kaedra) Kiselosztó, átlátszó ajtó, 4x18 modul

13437

Nettó listaár: 82 171,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék Neve	Mureva szekrény
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény Típusa	Szekrény, moduláris eszközhöz
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Felület
9 Mm-Es Osztások	36
18 Mm-Es Modulok Száma Soronként	18
Összesen 18 Mm-Es Modulok	72
A Vízszintes Sorok Száma	4
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály Kettős szigetelés
Tartozékok	4 jelölőkészlet 4 kábelköteg 2 sorkapocs tartó 4 sorkapocs 32 furattal
Mellső Burkolat Típusa	Megfordítható Átlátszó
Teljesítmény Disszipáció W-Ban	89 W
[In] Névleges Áram	160 A
A Sín Típusa	DIN
Előre Kivágott Pg Iso Száma	17
A Sorkapcsok Száma	4 föld / nulla (csavaros csatlakozók) mellett 32 kimenők
Elosztóblokk Kimenők	64 x 10 mm ² 64 x 16 mm ²
Reteselési Opciók Leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény Anyaga	Önkioltó polimer
Szélesség	448 mm
Magasság	842 mm
Mélység	160 mm
Belső Mélység	88 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
------	--

Környezet

Szabványok	EN 50263 IEC 61439-3 IEC 60670 IEC 60695-2-1
Tűzellenállási Képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Ip Védettségi Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental Characteristics (Uv)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Tűfeszültség Kategória	II
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	17,000 cm
1. Csomag Szélessége	47,000 cm
1.Csomag Hossza	85,000 cm
1. Csomag Súlya	8,010 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	11
2.Csomag Magassága	80,000 cm
2. Csomag Szélessége	80,000 cm
2. Csomag Hossza	120,000 cm
2. Csomag Súlya	100,110 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Kisebb ütésálló anyagok Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

24

Jólléti teljesítmény

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

✓

Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre