

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA (Kaedra) Mini elosztó, átlátszó ajtó, 1x6 modul

13442

Nettó listaár: 9 719,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék Neve	Mureva szekrény
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Időjárásálló szekrény
Szekrény Típusa	Mini szekrény, moduláris eszközhöz
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Felület
9 Mm-Es Osztások	12
18 Mm-Es Modulok Száma Soronként	6
Összesen 18 Mm-Es Modulok	6
A Vízszintes Sorok Száma	1
Elektromos Szigetelési Osztály	Kettős szigetelés II. osztály
Tartozékok	1 jelölőkészlet 2 sorkapocs 4 furattal
Mellső Burkolat Típusa	Átlátszó
Teljesítmény Disszipáció W-Ban	11 W
[In] Névleges Áram	63 A
A Sín Típusa	DIN
Előre Kivágott Pg Iso Száma	3
A Sorkapcsok Száma	2 föld / nulla (csavaros csatlakozók) mellett 4 kimenők
Elosztóblokk Kimenők	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Retteselési Opciók Leírása	Opcionális billentyűzés
Szekrény Anyaga	Önkioltó polimer
Szélesség	159 mm
Magasság	200 mm
Mélység	112 mm
Belső Mélység	56 mm
Szín	Ajtó: ibolya Szekrény: világosszürke (RAL 7035)

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	EN 50263 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Tűzellenállási Képesség	650 °C megfelel IEC 60695-2-1
Ip Védettségi Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK09 megfelel EN 50102
Environmental Characteristics (Uv)	UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010 Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Tűlfeszültség Kategória	II
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	11,000 cm
1. Csomag Szélessége	16,000 cm
1.Csomag Hossza	20,000 cm
1. Csomag Súlya	599,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	7
2.Csomag Magassága	22,000 cm
2. Csomag Szélessége	34,000 cm
2. Csomag Hossza	40,500 cm
2. Csomag Súlya	4,569 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	168
3.Csomag Magassága	80,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	120,360 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Kisebb ütésálló anyagok Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

25

Jólléti teljesítmény

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

✓

Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre