

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 IH 24h 2c ARM kapcsolóóra

15337

- ❗ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. okt. 25.
- ❗ Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2022. márc. 31.

❗ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti 9
Termék Neve	Acti9 IH
Készülék Rövid Neve	IH
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Mechanikus időkapcsoló
Csatornák Száma	2
Rendelkezésre Álló Funkció	Vezérlő fénnyáramszabályozás

Kiegészítő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Épületautomatizálási rendszerek
Terhelés Típusa	Párhuzamosan korrigált fluoresszkáló cső 1 x Hagyományos ballaszt 58 W Nem korrigált fluoresszkáló cső 10 x Hagyományos ballaszt 58 W Sorosan kompenzált fénycső 10 x Hagyományos ballaszt 58 W Nem korrigált fluoresszkáló cső 15 x Hagyományos ballaszt 40 W Sorosan kompenzált fénycső 15 x Hagyományos ballaszt 40 W Párhuzamosan korrigált fluoresszkáló cső 2 x Hagyományos ballaszt 40 W 230 V AC halogén lámpa 1100 W 230 V AC izzólámpa 1100 W Kettős rögzítésű fénycső 3 x Hagyományos ballaszt 2 x 100 W Kettős rögzítésű fénycső 5 x Hagyományos ballaszt 2 x 58 W Nem korrigált fluoresszkáló cső 6 x Hagyományos ballaszt 100 W Sorosan kompenzált fénycső 6 x Hagyományos ballaszt 100 W
Ciklusidő	24 óra
A Kapcsolások Maximális Száma	24-től 24-ig
Minimális Idő Intervallum	30 perc
Beállítás Típusa	Kézi átkapcsolási idő
Mérési Pontosság	+/- 1 s/nap 20 °C
Fogyasztás [Va]	2,5 VA
Maximális Kapcsolási Áram	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC -15...20 % -50/60 Hz
Akkumulátor Élettartama	6 év
Tartalék Idő	150 óra idő és programmentés
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	6
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Csatlakozás Típusa	Csavaros bekötések

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szélesség	54 mm
Magasság	82 mm
Mélység	66 mm
Nettó Súly	0,216 kg

Környezet

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-20...55 °C
Ip Védettségi Szint	Sorkapocs: IP20 B

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,8 cm
1. Csomag Szélessége	7,8 cm
1.Csomag Hossza	10,8 cm
1. Csomag Súlya	230 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ