

Price* : 13 561,00 HUF



Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Készülék rövid megnevezése	AMP
Termék vagy komponens típusa	Ampermérő
Készülékalkalmazás	Motor
Tartománykompatibilitás	Prisma G door Prisma P door
Technológiai típus	Ferromágneses
Skála típusa	62 mm 90°-on
Szerelőtartó	Előlap

Kiegészítő jellemzők

Mérés típusa	Áram
Pontossági osztály	1,5-ös osztály
Fogyasztás VA-ben	1.1 VA
Teljesítményigény VA-ban	1.1 VA
Ellenállóképesség túlterheléssel szemben	1.2 In, permanently 10 In, 5 s
Készülék szerelése	Süllyesztett
Működési helyzet	30°/függőleges
Szélesség	72 mm
Magasság	72 mm
Mélység	75 mm
Hőmérsékletingadozás	+/- 0,003%/°C

Környezet

Szabványok	IEC 60051-1 IEC 61000-4 IEC 61010-1
IP védettségi szint	IP52
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...50 °C
Alaphőmérséklet	23 °C

Kínálat fenntarthatósága

RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0610 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett

Garancia

Warranty period	18 months
-----------------	-----------