



## ACTI9 PRD1mAster túlfeszültség-korlátozó, 3P

16362

Nettó listaár: 406 066,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Range Of Product             | Acti 9                                     |
| Termék Neve                  | Acti 9 RCA                                 |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó |
| Készülék Rövid Neve          | PRD20                                      |
| Készülék Alkalmazás          | Elosztás                                   |
| Szabványok                   | EN 61643-11:2012<br>IEC 61643-11:2011      |
| Terméktanúsítványok          | CE                                         |
| Minőségi Címkék              | KEMA-KEUR                                  |
| Pólusok Megnevezése          | 3P                                         |
| Távoli Jelzés                | Távjelzéssel                               |
| Jelérzékelők Összeállítása   | 1 SD (1 C/O)                               |
| Túlfeszültség Levezető Típus | Villamos elosztó hálózat                   |
| Földelő Rendszer             | TN-C<br>IT 230                             |

### Kiegészítő jellemzők

|                                     |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Túlfeszültség Levezető Osztálytípus | 1-es típus                                                                                                                                                                           |
| Túlfeszültség-Levezető Technológia  | Szikraköz                                                                                                                                                                            |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség        | 230/400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz                                                                                                                                                    |
| [In] Nominal Discharge Current      | Közös módú: 25 kA (L/R = 1 ms)                                                                                                                                                       |
| [Iimp] Impulzusáram                 | Közös módú: 25 kA L/R = 1 ms 12,5 A.s                                                                                                                                                |
| [Uc] Maximális Üzemi Feszültség     | Közös módú: 350 V L/R = 1 ms                                                                                                                                                         |
| [Up] Feszültségvédelmi Szint        | Közös módú <1,5 kV 2-es típus L/R = 1 ms                                                                                                                                             |
| [Ut] Ideiglenes Túlfeszültség       | 1200 V N/PE 200 ms ellenálló<br>415 V L/N 5 s ellenálló<br>440 V L/N 7200 s biztonsági hibavédelem                                                                                   |
| [If] Követő Áram                    | 50 kA differenciál módú L/N<br>100 A közös módú N/PE                                                                                                                                 |
| Szakaszolókapcsoló Típusa           | Kapcsolódó biztosíték gG 315 A szabvány<br>Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100F 100 A görbe C - Icu 36 kA<br>Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100NA 100 A görbe C - Icu 50 kA |
| Jelzőkör Feszültség                 | 1 A/250 V AC<br>1 A/30 V DC                                                                                                                                                          |
| Szerelési Mód                       | Klipszes (DIN sín)                                                                                                                                                                   |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                    |                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 Mm-Es Osztások   | 12                                                                                                                              |
| Magasság           | 90 mm                                                                                                                           |
| Szélesség          | 108 mm                                                                                                                          |
| Mélység            | 71 mm                                                                                                                           |
| Nettó Súly         | 1175 g                                                                                                                          |
| Szín               | Antracitszürke (RAL 7016)                                                                                                       |
| Anyag              | PBT + ABS (UL94-V0)                                                                                                             |
| Csatlakozás Típusa | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 10...35 mm² merev<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 10...25 mm² rugalmas |
| Meghúzási Nyomaték | 4,5 N.m                                                                                                                         |

## Környezet

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Ik Védettségi Fok                              | IK05 conforming to IEC 62262 |
| Relatív Páratartalom                           | 5...95 %                     |
| Működési Magasság                              | 2000 m                       |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -25...60 °C                  |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -40...80 °C                  |

## Csomagolási egység

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 9,800 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 14,000 cm |
| 1.Csomag Hossza                         | 17,800 cm |
| 1. Csomag Súlya                         | 1,252 kg  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S03       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 7         |
| 2.Csomag Magassága                      | 30,000 cm |
| 2. Csomag Szélessége                    | 30,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 40,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 9,063 kg  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

## Jólléti teljesítmény

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Higanymentes                  |                                                                                                                                                                   |
|  Rohs Korlátozás Alóli Kivétel | <a href="#">Igen</a>                                                                                                                                              |
| Reach Rendelet                                                                                                  | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv                                                                                                | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai Rohs Rendelet                                                                                             | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Weee                                                                                                            | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |