


Termékadatlap

Műszaki adatok



Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 3P, 63A, 1000mA-S

19033

Nettó listaár: 204 406,00 HUF

Fő jellemzők

Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kiegészítő áram-védőeszközök
Készülék Rövid Neve	Vigi NG160
Pólusok Megnevezése	3P
[In] Névleges Áram	63 A
Hálózat Típusa	AC
Földszívárgás Érzékenység	1000 mA
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Szelektív
Földzárlatvédelmi Osztály	A típusú

Kiegészítő jellemzők

Készülék Helye A Rendszerben	Kimenő
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	230...500 V AC 50/60 Hz
Szívárgóáram Kioldási Technológia	Feszültségfüggetlen
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60947-2
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV megfelel IEC/EN 60947-2
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Elektromos Csatlakozás Megszakítóhoz	Csavarokkal
9 Mm-Es Osztások	9
Magasság	118 mm
Szélesség	162 mm
Mélység	81 mm
Nettó Súly	0,41 kg
Elektromos Élettartam	10000 ciklus megfelel IEC/EN 60947-2
Csatlakozások - Terminálok	Alagút típusú terminálok1...35 mm² rugalmas Alagút típusú terminálok1,5...50 mm² merev
Vezeték Csupaszítási Hossz	20 mm
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Szabványok	IEC/EN 60947-2:Annex B
------------	------------------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség Szint	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC/EN 60947-2
Elektromágneses Kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 5000 A megfelel IEC/EN 60947-2
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működési Magasság	2000 m

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9,5 cm
1. Csomag Szélessége	13,5 cm
1.Csomag Hossza	26,5 cm
1. Csomag Súlya	479,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	4,339 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályaán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.