



Vigi C60 áram-védőkioldó 4P 63A 300mA A SI

26821

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2019. febr. 11.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kiegészítő áram-védőeszközök
Készülék Rövid Neve	Vigi C60
Pólusok Megnevezése	4P
[In] Névleges Áram	63 A
Hálózat Típusa	AC
Földszívárgás Érzékenység	300 mA
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Szelektív
Földzárlatvédelmi Osztály	A-SI típus

Kiegészítő jellemzők

Készülék Helye A Rendszerben	Kimenő
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	220...440 V AC 50/60 Hz
Szívárgóáram Kioldási Technológia	Feszültségfüggő
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60947-2
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Elektromos Csatlakozás Megszakitóhoz	Csavarokkal
9 Mm-Es Osztások	7
Magasság	87 mm
Szélesség	135 mm
Mélység	74 mm
Nettó Súly	0,21 kg
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Csatlakozások - Terminálok	Alagút típusú terminálok0,5...25 mm² rugalmas Alagút típusú terminálok0,5...35 mm² merev
Vezeték Csupaszítási Hossz	14 mm
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	IEC 60947-2
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60947-2
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60947-2
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működési Magasság	2000 m
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8 cm
1. Csomag Szélessége	9,2 cm
1.Csomag Hossza	14,9 cm
1. Csomag Súlya	0,266 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------