

Termékadatlap

Műszaki adatok



Multi9 OEM MN nullfeszültség kioldó, 48VAC

26961

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Range Of Product	Mureva
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Feszültségcsökkenési kioldó
Készülék Rövid Neve	MN
Vezérlőkör Feszültség	48 V AC 50/60 Hz 48 V DC
Vezérlő Típusa	START FORWARD nyomógomb
9 Mm-Es Osztások	2

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád Kompatibilitása	Multi9 Multi9 C60 Multi9 Multi 9 N40 Vigi Acti 9 Acti 9 iDPN
Helyi Jelzés	Művelet jelző
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Magasság	82,5 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	68 mm
Csatlakozás Típusa	Bilincses csatlakozó - 1 kábel 2,5 mm ² - rugalmas Bilincses csatlakozó - 1 kábel 2,5 mm ² - merev Bilincses csatlakozó - 2 kábel 1,5 mm ² - rugalmas Bilincses csatlakozó - 2 kábel 1,5 mm ² - merev
Vezeték Csupaszítási Hossz	9 mm
Meghúzási Nyomaték	1 N.m

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok	ASEV LCIE 03ATEX6399X KEMA-KEUR AS/NZS
Tropikalizáció	2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...50 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9 cm
1. Csomag Szélessége	2,4 cm
1.Csomag Hossza	8 cm
1. Csomag Súlya	70 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	8,5 cm
2. Csomag Szélessége	9 cm
2. Csomag Hossza	26,5 cm
2. Csomag Súlya	628 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	72
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	6,139 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv

Megfelelő

[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Körköröségi Profil

[Élettartam végére vonatkozó információ](#)