



Price* : 21 634,00 HUF



Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék neve	Compact INS
Termék vagy komponens típusa	Szakaszolókapcsoló
Pólusok megnevezése	3P
Hálózat típusa	AC DC
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Le névleges üzemi áram	63 A AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-22A 63 A AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-22A 63 A AC 50/60 Hz for 440/480 V in category AC-22A 63 A AC 50/60 Hz for 500 V in category AC-22A 40 A AC 50/60 Hz for 500 V in category AC-23A 63 A AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-23A 63 A AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-23A 63 A AC 50/60 Hz for 440/480 V in category AC-23A 63 A DC for 125 V in category DC-22A (2 poles in series) 63 A DC for 125 V in category DC-23A (2 poles in series)
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V AC 50/60 Hz
Uimp névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram	63 A (60 °C)
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	15 kA 500 V AC 50/60 Hz egyedi bontó kapcsoló 75 kA 500 V AC 50/60 Hz hálózatoldali védelem megszakítóval
Ue névleges üzemi feszültség	125 V DC 500 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra	Igen
Érintkező helyzetjelző	Igen
Látható törés	Nem
Szennyezési fok	3

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfeleltetésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni.



Kiegészítő jellemzők

Vezérlés típusa	Rotációs hajtás
Fogantyú színe	Fekete
Szerelési mód	Rögzített
Szerelőtartó	DIN sín Lemez
Felső csatlakozás	Mellső
Alsó csatlakozás	Mellső
Kábelkeresztmetszet	1,5 ... 50 mm ²
Maximális teljesítmény	15 kW AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-23 22 kW AC 50/60 Hz for 500/525 V in category AC-23 30 kW AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-23 30 kW AC 50/60 Hz for 440 V in category AC-23
Névleges üzemmód	Szünetmentes
Szakaszos üzemi osztály	120 - 60 % osztály
Szekrényméretek lthe-hez	190 mm x 115 mm x 55 mm
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	0.067 kA (20 s) megfelel IEC 60947-3 1.73 kA (3 s) megfelel IEC 60947-3 3 kA (1 s) megfelel IEC 60947-3 5.5 kA (30 s) megfelel IEC 60947-3
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	1500 cycles for 220/240 V AC 50/60 Hz in category AC-22A 1500 cycles for 380/415 V AC 50/60 Hz in category AC-22A 1500 cycles for 440 V AC 50/60 Hz in category AC-22A 1500 cycles for 500 V AC 50/60 Hz in category AC-22A 1500 cycles for 220/240 V AC 50/60 Hz in category AC-23A 1500 cycles for 380/415 V AC 50/60 Hz in category AC-23A 1500 cycles for 440 V AC 50/60 Hz in category AC-23A 1500 cycles for 500 V AC 50/60 Hz in category AC-23A 1500 cycles for 250 V DC in category DC-22A (2 poles in series) 1500 cycles for 250 V DC in category DC-23A (2 poles in series)
Csatlakozásosztás	18 mm
Magasság	85 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	62.5 mm
Termék súlya	0.5 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Termékbizonyítványok	CCC KEMA-KEUR
IP védettségi szint	IP40 megfelel IEC 60529
IK védelmi fokozat	IK07 megfelel EN 50102
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-50...85 °C

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (dátum kód: YYWW)	Megfelelés - óta 0815 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat  Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető  A termék környezeti profilja

Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra
----------------------------	--------------------------------------------

Garancia

Warranty period	18 months
-----------------	-----------
