

Termékadatlap

Műszaki adatok



Interpact INS63 3P piros kapcsoló sárga homloklap

28918

Nettó listaár: 31 710,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék Neve	Compact INSE
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szakaszolókapcsoló
Pólusok Megnevezése	3P
Hálózat Típusa	DC AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Le Névleges Üzemi Áram	AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 380/440 V 2 pólus/fázis sorba kötve AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23B: 40 A AC 50/60 Hz 500 V AC-23B: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 63 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 63 A AC 50/60 Hz 440/500 V DC-22B: 63 A DC 50/60 Hz 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 63 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV
Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	63 A -60 °C
Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény	15 kA egyedi bontó kapcsoló 500 V AC -50/60 Hz 75 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 500 V AC -50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	125 V DC 500 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság Leválasztásra	Igen
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Látható Törés	Nem
Szennyezettségi Fok	3

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő Típusa	Forgatógomb
Fogantyú Színe	Vörös
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel DIN sín
Felső Csatlakozás	Mellső
Alsó Csatlakozás	Mellső

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Kábel Keresztmetszete	1,5...50 mm²
Maximális Teljesítmény	AC-23A: 15 kW -220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 22 kW -500/525 V AC 50/60 Hz AC-23A: 30 kW -380/440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 30 kW -440 V AC 50/60 Hz
Névleges Üzem mód	Szünetmentes
Szakaszos Üzemi Osztály	120 - 60 % osztály
Szekrényméretek lthe-Hez	190 mm x 115 mm x 55 mm
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	0,067 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 1,73 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 3 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3 5,5 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC-22A: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz 2 pólus/fázis sorba kötve AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz DC-22B: 1500 ciklus 250 V DC 50/60 Hz 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 1500 ciklus 250 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
Csatlakozási Távolság	18 mm
Magasság	85 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	62,5 mm
Nettó Súly	0,5 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CCC KERI
Ip Védettségi Fok	IP40 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to EN 50102
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	10,0 cm
1. Csomag Szélessége	9,5 cm
1.Csomag Hossza	10,0 cm
1. Csomag Súlya	607,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	18
2.Csomag Magassága	30,0 cm

2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	11,413 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ