



Interpact INS160 3P piros kapcsoló sárga homloklap

28928

Nettó listaár: 62 422,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék Neve	Compact INSE
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szakaszolókapcsoló
Pólusok Megnevezése	3P
Hálózat Típusa	AC DC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Le Névleges Üzemi Áram	AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 440/500 V 2 pólus/fázis sorba kötve AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 500 V 2 pólus/fázis sorba kötve AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 660 V AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 660 V AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 500 V DC-22B: 160 A DC 50/60 Hz 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 160 A DC 50/60 Hz 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV
Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	160 A -60 °C
Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény	154 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz 20 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	125 V DC 6 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság Leválasztásra	Igen
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Látható Törés	Nem
Szennyezettségi Fok	3

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő Típusa	Forgatógomb
Fogantyú Színe	Vörös
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel DIN sín
Felső Csatlakozás	Mellső

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Alsó Csatlakozás	Mellső
Maximális Teljesítmény	AC-23A: 110 kW -500/525 V AC 50/60 Hz AC-23A: 45 kW -220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 75 kW -380/440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 90 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 90 kW -660 V AC 50/60 Hz
Névleges Üzem mód	Szünetmentes
Szakaszos Üzemi Osztály	120 - 60 % osztály
Szekrényméretek lthe-Hez	260 mm x 160 mm x 55 mm
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	0,01 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3 1,23 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 3,175 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 5,5 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai Tartósság	15000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC-22A: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz 2 pólus/fázis sorba kötve AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz DC-22B: 1500 ciklus 250 V DC 50/60 Hz 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 1500 ciklus 250 V DC 50/60 Hz 2 pólus/fázis sorba kötve AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz 2 pólus/fázis sorba kötve
Csatlakozási Távolság	30 mm
Magasság	100 mm
Szélesség	135 mm
Mélység	62,5 mm
Nettó Súly	0,8 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Terméktanúsítványok	CCC KERI
Ip Védettségi Fok	IP40 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to EN 50102
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	13,000 cm
1. Csomag Szélessége	11,200 cm
1.Csomag Hossza	15,500 cm
1. Csomag Súlya	1,045 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03

Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	10,552 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggudalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ