



### Fő jellemzők

Termékcsalád	NS100...250
Termékcsalád	Compact
Termék vagy komponens típusa	Kapcsolóház
Készülékalkalmazás	Megfigyelés
Tartománykompatibilitás	Compact - Compact NS áramkör-megszakító Compact - Compact NSF circuit breaker Compact - Compact NSJ circuit breaker

### Kiegészítő jellemzők

Kiegészítő érintkezők típusa	Szabvány
Kiegészítő érintkezők működése	CE/CD
lth konvencionális szabad levegő termikus áram	6 A
Le névleges üzemi áram	DC-12 : 6 A DC 24 V DC-12 : 0.6 A DC 110 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 110 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 24 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 48 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 480 V AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-15 : 0.1 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-15 : 1.5 A AC 50/60 Hz 480 V AC-15 : 2 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-15 : 4 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-15 : 5 A AC 50/60 Hz 110 V AC-15 : 6 A AC 50/60 Hz 24 V AC-15 : 6 A AC 50/60 Hz 48 V DC-12 : 0.3 A DC 250 V DC-12 : 2.5 A DC 48 V DC-14 : 0.03 A DC 250 V DC-14 : 0.05 A DC 110 V DC-14 : 0.2 A DC 48 V DC-14 : 1 A DC 24 V
Minimális teljesítmény	100 mA
Készletenkénti mennyiség	2

**Garancia**

---

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

---