

Termékadatlap

Műszaki adatok



Interpact INS250 160A 4P

31105

Nettó listaár: 68 842,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szakaszolókapcsoló
Termék Neve	Compact INSE
Pólusok Megnevezése	4P
Hálózat Típusa	AC DC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Le Névleges Üzemi Áram	AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 660 V AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 660 V DC-22B: 160 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-22B: 160 A DC 250 V 5...100 kHz DC-23B: 160 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 160 A DC 250 V 5...100 kHz
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	750 V AC 50/60 Hz
Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	160 A -60 °C
Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény	30 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz 330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	250 V DC 6 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság Leválasztásra	Igen
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Látható Törés	Nem
Szennyezettségi Fok	3

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő Típusa	Közvetlen rotációs hajtás
Fogantyú Színe	Fekete
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Sín Lemez vagy panel szerelőkészlettel

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Felső Csatlakozás	Mellső
Alsó Csatlakozás	Mellső
Maximális Teljesítmény	AC-23A: 110 kW -500/525 V AC 50/60 Hz AC-23A: 45 kW -220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 45 kW -230 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1) AC-23A: 75 kW -380/440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 90 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 90 kW -480 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1) AC-23A: 90 kW -660 V AC 50/60 Hz
Névleges Üzem mód	Szünetmentes
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	1,8 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3 2,2 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 4,9 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 8,5 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai Tartósság	15000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz DC-22B: 1500 ciklus 250 V DC 5...100 kHz DC-23B: 1500 ciklus 250 V DC 5...100 kHz
Csatlakozási Távolság	35 mm
Magasság	136 mm
Szélesség	140 mm
Mélység	96 mm
Nettó Súly	2,2 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Terméktanúsítványok	KERI CCC
Ip Védettségi Fok	IP40 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to EN 50102
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	16,9 cm
1. Csomag Szélessége	13,8 cm
1.Csomag Hossza	16,0 cm
1. Csomag Súlya	2,422 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	9
2.Csomag Magassága	30,0 cm

2. Csomag Szélessége	40,0 cm
2. Csomag Hossza	60,0 cm
2. Csomag Súlya	22,573 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ