

Termékadatlap

Műszaki adatok



Interpact INS250 3P piros kapcsolókar, sárga homloklap

31126

Nettó listaár: 76 756,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szakaszolókapcsoló
Termék Neve	Compact INSE
Pólusok Megnevezése	3P
Hálózat Típusa	AC DC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Le Névleges Üzemi Áram	AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 660 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23B: 250 A AC 50/60 Hz 660 V DC-22B: 250 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 250 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	750 V AC 50/60 Hz
Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	250 A -60 °C
Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény	30 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz 330 kA hálózattoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	125 V DC 6 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság Leválasztásra	Igen
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Látható Törés	Nem
Szennyezettségi Fok	3

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő Típusa	Távoli és kézi vezérléssel
Fogantyú Színe	Vörös
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel Sín
Felső Csatlakozás	Mellső

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Alsó Csatlakozás	Mellső
Maximális Teljesítmény	AC-23A: 132 kW -380/440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 150 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 150 kW -480 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1) AC-23A: 160 kW -500/525 V AC 50/60 Hz AC-23A: 210 kW -660 V AC 50/60 Hz AC-23A: 75 kW -220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 75 kW -230 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1)
Névleges Üzem mód	Szünetmentes
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	1,8 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3 2,2 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 4,9 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 8,5 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai Tartósság	15000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz DC-22B: 1500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 1500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
Csatlakozási Távolság	35 mm
Magasság	136 mm
Szélesség	140 mm
Mélység	96 mm
Nettó Súly	2 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	KERI CCC
Ip Védettségi Fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to EN 50102
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	14,000 cm
1. Csomag Szélessége	16,000 cm
1.Csomag Hossza	17,000 cm
1. Csomag Súlya	2,218 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	4
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	40,000 cm

2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	8,872 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	36
3.Csomag Magassága	45,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	94,448 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ