

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Interpact INS400 4P piros kapcsolókar, sárga homloklap

31131

Nettó listaár: 154 172,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                                       | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa                       | Szakaszolókapcsoló                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Termék Neve                                        | Compact INSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pólusok Megnevezése                                | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hálózat Típusa                                     | AC<br>DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hálózati Frekvencia                                | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Le Névleges Üzemi Áram                             | AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/440 V<br>AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440/500 V<br>AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1<br>AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 660 V<br>AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 380/440 V<br>AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 440/500 V<br>AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1<br>AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 660 V<br>DC-22B: 400 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve<br>DC-22B: 400 A DC 250 V 5...100 kHz<br>DC-23B: 400 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve<br>DC-23B: 400 A DC 250 V 5...100 kHz |
| Ui Névleges Szigetelési Feszültség                 | 750 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság            | 8 kV<br>8 kV megfelel IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram     | 400 A -60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény | 330 kA hálózatlodali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz<br>50 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség                       | 250 V DC<br>6 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alkalmasság Leválasztásra                          | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Érintkező Helyzetjelző                             | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Látható Törés                                      | Nem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szennyezettségi Fok                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Kiegészítő jellemzők

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Vezérlő Típusa | Távoli és kézi vezérléssel |
| Fogantyú Színe | Vörös                      |
| Szerelési Mód  | Rögzített, 2 TL között     |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rögzítés                                | Lemez vagy panel szerelőkészlettel<br>Sín                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Felső Csatlakozás                       | Mellső                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alsó Csatlakozás                        | Mellső                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maximális Teljesítmény                  | AC-23A: 110 kW -220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A: 110 kW -230 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1)<br>AC-23A: 200 kW -380/440 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A: 220 kW -440 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A: 220 kW -480 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1)<br>AC-23A: 250 kW -500/525 V AC 50/60 Hz<br>AC-23A: 400 kW -660 V AC 50/60 Hz |
| Névleges Üzem mód                       | Szünetmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram | 11,5 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3<br>20 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3<br>4 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3<br>4,9 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3                                                                                                                                  |
| Mechanikai Tartósság                    | 10000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elektromos Élettartam                   | AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz<br>AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz<br>AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz<br>AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz<br>AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz<br>DC-23B: 1000 ciklus 250 V DC 5...100 kHz    |
| Csatlakozási Távolság                   | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Magasság                                | 205 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szélesség                               | 185 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mélység                                 | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettó Súly                              | 4,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Környezet

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Szabványok                                     | IEC 60947-1<br>IEC 60947-3      |
| Terméktanúsítványok                            | CCC<br>KERI                     |
| Ip Védettségi Fok                              | IP40 conforming to MSZ EN 60529 |
| Ik Védettségi Fok                              | IK07 conforming to EN 50102     |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -25...70 °C                     |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -50...85 °C                     |

## Csomagolási egység

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1        |
| 1. Csomag Magassága                     | 19,5 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 18,8 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 22,5 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 5,498 kg |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S04      |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 4        |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 2.Csomag Magassága   | 30,0 cm   |
| 2. Csomag Szélessége | 40,0 cm   |
| 2. Csomag Hossza     | 60,0 cm   |
| 2. Csomag Súlya      | 22,758 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körköröségi Profil          | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |