


Termékadatlap

Műszaki adatok



! Kifutó termék

Interpact INV400 3P piros kapcsolókar, sárga homloklap

31190

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

Nettó listaár: 218 884,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék Neve	Compact NB
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szakaszolókapcsoló
Pólusok Megnevezése	3P
Hálózat Típusa	AC DC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Fogantyú Színe	Vörös
Le Névleges Üzemi Áram	AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21B: 400 A AC 50/60 Hz 660 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 660 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23B: 400 A AC 50/60 Hz 660 V DC-21B: 400 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-22B: 400 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 400 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-21B: 400 A DC 250 V 5...100 kHz DC-22B: 400 A DC 250 V 5...100 kHz DC-23B: 400 A DC 250 V 5...100 kHz
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV
Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	400 A -60 °C
Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény	330 kA hálózatloldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz 50 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	250 V DC 6 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság Leválasztásra	Igen
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Látható Törés	Igen

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő Típusa	Forgatógomb
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Sín Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Felső Csatlakozás	Mellső
Alsó Csatlakozás	Mellső
Maximális Teljesítmény	AC-23A: 110 kW -220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 110 kW -230 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1) AC-23A: 200 kW -380/440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 220 kW -440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 220 kW -480 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1) AC-23A: 250 kW -500/525 V AC 50/60 Hz AC-23A: 400 kW -660 V AC 50/60 Hz
Névleges Üzem mód	Szünetmentes
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	11,5 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 20 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3 4 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3 4,9 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai Tartósság	10000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC-21B: 1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-21B: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-21B: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz DC-21B: 1000 ciklus 125 V DC DC-22B: 1000 ciklus 125 V DC DC-23B: 1000 ciklus 125 V DC
Csatlakozási Távolság	45 mm
Magasság	205 mm
Szélesség	185 mm
Mélység	130 mm
Nettó Súly	4,6 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	KERI CCC
Ip Védettségi Fok	IP40 conforming to MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to EN 50102
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
--	-----

Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	18,500 cm
1. Csomag Szélessége	19,500 cm
1.Csomag Hossza	22,500 cm
1. Csomag Súlya	4,991 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	3
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	40 cm
2. Csomag Hossza	60 cm
2. Csomag Súlya	15,623 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	12
3.Csomag Magassága	45,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	74,492 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ