


Termékadatlap

Műszaki adatok



Interpact INS800 3P piros/sárga, szerelt

31344

Nettó listaár: 444 904,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék Neve	Compact INSE
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szakaszolókapcsoló
Pólusok Megnevezése	3P
Hálózat Típusa	AC DC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Le Névleges Üzemi Áram	AC-21B: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B: 800 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-21B: 800 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-21B: 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-21B: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21B: 800 A AC 50/60 Hz 660 V AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 660 V AC-23B: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 800 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 800 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-23B: 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-23B: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23B: 800 A AC 50/60 Hz 660 V DC-21B: 800 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-22B: 800 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 800 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	12 kV
Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	800 A -60 °C
Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény	330 kA hálózataldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz 75 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	125 V DC 6 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság Leválasztásra	Igen
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Látható Törés	Nem
Szennyezettségi Fok	3

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő Típusa	Forgatógomb
----------------	-------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fogantyú Színe	Vörös
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel Sín
Felső Csatlakozás	Mellső
Alsó Csatlakozás	Mellső
Maximális Teljesítmény	AC-23A: 250 kW -220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A: 400 kW -380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 500 kW -415 V AC 50/60 Hz AC-23A: 560 kW -500/525 V AC 50/60 Hz AC-23A: 710 kW -660 V AC 50/60 Hz
Névleges Üzem mód	Szünetmentes
Szakaszos Üzemi Osztály	120 - 60 % osztály
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	10 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 20 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 35 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3 42 kA ideig 0.8 s megfelel IEC 60947-3 50 kA ideig 0.5 s megfelel IEC 60947-3 8 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai Tartósság	3000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC-21B: 500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B: 500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B: 500 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B: 500 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1 AC-21B: 500 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz AC-21B: 500 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22A: 500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A: 500 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22A: 500 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1 AC-22A: 500 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22A: 500 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23B: 500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23B: 500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23B: 500 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz AC-23B: 500 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1 AC-23B: 500 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23B: 500 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz DC-21B: 500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve DC-22B: 500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23B: 500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
Csatlakozási Távolság	70 mm
Magasság	300 mm
Szélesség	340 mm
Mélység	146,5 mm
Nettó Súly	14 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	KERI
Ip Védettségi Fok	IP40 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to EN 50102
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	20,0 cm
1. Csomag Szélessége	33,0 cm
1.Csomag Hossza	36,0 cm
1. Csomag Súlya	15,685 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre