

Termékadatlap

Műszaki adatok



Interpact INV2500 4p

31369

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék Neve	Compact INSE
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szakaszolókapcsoló
Pólusok Megnevezése	4P
Hálózat Típusa	AC DC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Le Névleges Üzemi Áram	AC-22: 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22: 2500 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-22: 2500 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-22: 2500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-22: 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22: 2500 A AC 50/60 Hz 660 V AC-23: 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23: 2500 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23: 2500 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-23: 2500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1 AC-23: 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23: 2500 A AC 50/60 Hz 660 V DC-22A: 2500 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23A: 2500 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve DC-22A: 2500 A DC 250 V 5...100 kHz DC-23A: 2500 A DC 250 V 5...100 kHz
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	12 kV
Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	2500 A -60 °C
Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény	105 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz 105 kA hálózattoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Alkalmasság Leválasztásra	Igen
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Látható Törés	Igen
Szennyezettségi Fok	3

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő Típusa	Közvetlen rotációs hajtás
Fogantyú Színe	Fekete
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Rögzítés	Sín Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Felső Csatlakozás	Mellső
Alsó Csatlakozás	Mellső
Névleges Üzem mód	Szünetmentes
Szakaszos Üzemi Osztály	120 - 60 % osztály
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	50 kA ideig 0.5 s megfelel IEC 60947-3 11 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3 13 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3 30 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3 50 kA ideig 0.8 s megfelel IEC 60947-3 50 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai Tartósság	3000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC-22: 100 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22: 100 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22: 100 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22: 100 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1 AC-22: 100 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22: 100 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23: 100 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 100 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 100 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz AC-23: 100 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1 AC-23: 100 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 100 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz DC-22A: 100 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve DC-23A: 100 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve DC-22A: 100 ciklus 250 V DC 5...100 kHz DC-23A: 100 ciklus 250 V DC 5...100 kHz
Csatlakozási Távolság	70 mm
Magasság	440 mm
Szélesség	347,5 mm
Mélység	227,5 mm
Nettó Súly	45 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Terméktanúsítványok	KERI
Ip Védettségi Fok	IP40 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to EN 50102
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,0 cm
1. Csomag Szélessége	37,0 cm
1.Csomag Hossza	40,0 cm
1. Csomag Súlya	55,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre Körköröségi profil