

Termékadatlap

Műszaki adatok



NS 1000 NA 3P szakaszolókapcsoló kikocsizható villamos hajtás

33454

Nettó listaár: 1 415 697,00 HUF

Fő jellemzők

Termék Neve	ComPacT NS new generation
Készülék Rövid Neve	Compact NS100DC
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Ajánlat Típusa	C4
Pólusok Megnevezése	3P
Hálózat Típusa	AC
Performance Level	NA
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Vezérlő Típusa	Mozgásérzékelő Motor mechanizmus külső csatlakozóval
Szerelési Mód	Kihúz
Rögzítés	Egyesítő AM1-ED sín
Le Névleges Üzemi Áram	AC-23B: 1000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23B: 1000 A AC 50/60 Hz 380/440 V AC-23B: 1000 A AC 50/60 Hz 440/500 V AC-23B: 1000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23B: 1000 A AC 50/60 Hz 660 V
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	1000 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV megfelel IEC 60947-3
Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	1000 A -60 °C
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	25 kA ideig 0.5 s megfelel IEC 60947-3 4 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény	52 kA 6 V AC -50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Látható Törés	Nem
Mechanikai Tartósság	6000 ciklus megfelel IEC 60947-3
Elektromos Élettartam	1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
Csatlakozási Távolság	70 mm
Magasság	327 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szélesség	210 mm
Mélység	147 mm
Nettó Súly	14 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	AS/NZS ASEV
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60947-3
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	36,0 cm
1. Csomag Szélessége	23,0 cm
1.Csomag Hossza	39,0 cm
1. Csomag Súlya	14,711 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ