

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## NT 08 HA 4P fix készülék

47162

Nettó listaár: 1 543 862,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Termékcsalád                                       | MasterPacT                              |
| Termék Neve                                        | Masterpact NT                           |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa                       | Szakaszolókapcsoló                      |
| Készülék Rövid Neve                                | Masterpact NT10                         |
| Szakaszolókapcsoló Megnevezése                     | MasterPact NT08HA                       |
| Készülék Alkalmazás                                | Védelem                                 |
| Pólusok Megnevezése                                | 4P                                      |
| Hálózat Típusa                                     | AC                                      |
| Hálózati Frekvencia                                | 50/60 Hz                                |
| Le Névleges Üzemi Áram                             | 800 A AC 50/60 Hz 6 V                   |
| Ui Névleges Szigetelési Feszültség                 | 1000 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3 |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság            | 12 kV megfelel IEC 60947-3              |
| Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény | 75 kA 220...690 V AC -50/60 Hz          |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség                       | 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3    |
| Megszakítónévleges Értékek Kód                     | HA                                      |
| Alkalmasság Leválasztásra                          | Igen megfelel IEC 60947-3               |
| Érintkező Helyzetjelző                             | Igen                                    |
| Látható Törés                                      | Nem                                     |
| Szennyezettségi Fok                                | 3 megfelel IEC 60664-1                  |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vezérlő Típusa                          | Nyomógomb                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szerelési Mód                           | Rögzített, 2 TL között                                                                                                                                                                                                                               |
| Felső Csatlakozás                       | Mellső                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alsó Csatlakozás                        | Mellső                                                                                                                                                                                                                                               |
| Működési Ráta                           | 10 cyc/h maximum                                                                                                                                                                                                                                     |
| Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram | 36 kA ideig 0.5 s megfelel IEC 60947-3<br>36 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3<br>20 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3                                                                                                                               |
| Mechanikai Tartósság                    | 12500 ciklus PE csatlakozó nélkül megfelel IEC 60947-3                                                                                                                                                                                               |
| Elektromos Élettartam                   | AC-23B: 3000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz PE csatlakozó nélkül megfelel IEC 60947-3<br>AC-23B: 6000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz PE csatlakozó nélkül megfelel IEC 60947-3<br>AC-3e: 6000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz PE csatlakozó nélkül megfelel IEC 60947-3 |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Csatlakozási Távolság | 70 mm  |
| Magasság              | 301 mm |
| Szélesség             | 346 mm |
| Mélység               | 196 mm |
| Nettó Súly            | 18 kg  |

## Környezet

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Szabványok                                             | IEC 60947-3              |
| Terméktanúsítványok                                    | LCIE 03ATEX6399X<br>ASEV |
| Működéshez Szükséges<br>Környezeti Levegő Hőmérséklete | -5...70 °C               |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz         | -40...85 °C              |

## Csomagolási egység

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban            | 1         |
| 1. Csomag Magassága                    | 41,0 cm   |
| 1. Csomag Szélessége                   | 39,0 cm   |
| 1.Csomag Hossza                        | 30,0 cm   |
| 1. Csomag Súlya                        | 19,242 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság [RoHS/REACH](#)

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Pvc-Mentes

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelel a mentességeknek                                                                                                               |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                            |
| Körköröségi Profil          | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                  |