

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## PRATIKA Falra szerelhető döntött aljzat, 3P+N+F, 6h, 63A, 415V, IP67, csavaros

81283

**Price\* : 11 942,00 HUF**

### Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Készülék rövid megnevezése	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + N + F
Hálózat típusa	AC
Csatlakozó szabványa	Ipari

### Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Panelra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Hajlított
[In] névleges áramerősség	63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	380...440 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	6 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások pontjai	Rögzített rugós szorítók
Kábelkeresztmetszet	6...25 mm <sup>2</sup>
Súly	0,52 kg
Alapméretek	100 x 107 mm
Magasság	107 mm
Szélesség	100 mm
Mélység	129 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Vörös

\* Vámtételek 2016. január

## Környezet

Szabványok	EN 60309-2 EN 60335-1
IP védettségi szint	IP671 megfelel IEC 60529
IK védettségi szint	IK08 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C ( 86400 s )

## Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	530,0 g
1. csomag magassága	11,8 cm
1. csomag szélessége	12 cm
1. csomag hosszúsága	12,9 cm
Csomagolási egység típusa 2.	S03
Egységek száma az 2. csomagban	15
2. csomag súlya	8,437 kg
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a> A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------