

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető egyenes aljzat, 3P+N+F, 6h, 125A, 415V, IP67, csavaros

81695

Nettó listaár: 23 667,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Készülék Rövid Neve	Mureva socket
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	3P + N + F
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Panelra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Közvetlen
[In] Névleges Áram	125 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	380...415 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	6 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkilító műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél A csatlakozónylás: nikkelbevonatú sárgaréz Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített rugós szorítók
Kábel Keresztmetszete	16...70 mm²
Nettó Súly	1,346 kg
Alapméretek	110 x 114 mm
Magasság	114 mm
Szélesség	129 mm
Mélység	161 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Vörös

Környezet

Szabványok	EN 60335-1 EN 60309-2
------------	--------------------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség Fok	IP671 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettség Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	14,0 cm
1. Csomag Szélessége	14,0 cm
1.Csomag Hossza	17,0 cm
1. Csomag Súlya	1,51 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	13,787 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre