

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA PK (Pratika) 90°-os
lengővilla, 3P+N+F, 6h, 16A,
415V, IP67, csavaros

81759

Nettó listaár: 4 728,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Vonalkapcsoló dugó
Készülék Rövid Neve	Mureva plug
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	3P + N + F
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Hajlított
[In] Névleges Áram	16 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	380...415 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	6 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel Keresztmetszete	1...4 mm²
Kábel Külső Átmérője	8...15 mm
Kábelbemenet	Kábelcsatorna
Menet Típusa	Pg 21
Nettó Súly	0,211 kg
Magasság	119 mm
Szélesség	105 mm
Mélység	105 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Vörös

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
Ip Védettségi Fok	IP671 megfelel MSZ EN 60529

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ik Védettségi Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
Működési Magasság	2000 m
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	12,5 cm
1. Csomag Szélessége	9,0 cm
1.Csomag Hossza	10,0 cm
1. Csomag Súlya	196,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	15,5 cm
2. Csomag Szélessége	21,0 cm
2. Csomag Hossza	27,0 cm
2. Csomag Súlya	2,109 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	20
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	4,705 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre