



PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 3P, 11h, 32A, 25-50V, IP44, csavaros

82126

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Készülék Rövid Neve	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, Foglalat Kategória	Törpefeszültség
Pólusok Megnevezése	3P
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Falra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Hajlított
[In] Névleges Áram	32 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	40.8...57.6 V 20...25 V
Hálózati Frekvencia	401/500 Hz
A Másodlagos Ékhorony Irányú Óramutató Járásával Egyező Irányú Pozíció	11 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkíoltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített rugós szorítók
Kábel Keresztmetszete	4...10 mm²
Kábel Külső Átmérője	6...23 mm
Kábelbemenet	Vezetősín
Menet Típusa	Pg 21
Nettó Súly	0,214 kg
Alapméretek	70 x 82 mm
Magasság	118 mm
Szélesség	70 mm
Mélység	81 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Feszültség Színe	Zöld
------------------	------

Környezet

Szabványok	EN 60335-1 EN 60309-2
Ip Védettségi Fok	IP44 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,1 cm
1. Csomag Szélessége	7 cm
1.Csomag Hossza	11,8 cm
1. Csomag Súlya	556 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------