

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, csavaros

83114

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 15 december 2021

! Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 01 január 2022

! **Megszűnt termék**

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Készülék rövid megnevezése	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + F
Hálózat típusa	AC
Csatlakozó szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Falra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Hajlított
[In] névleges áramerősség	32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	100...133 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	4 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások pontjai	Rögített rugós szorítók
Kábelkeresztmetszet	2,5...10 mm ²
Kábel külső átmérője	11,5...21 mm
Súly	0,485 kg
Alapméretek	106 x 130 mm
Magasság	130 mm
Szélesség	106 mm
Mélység	189 mm

Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe	Sárga

Környezet

Szabványok	EN 60335-1 EN 60309-2
IP védettségi szint	IP44 megfelel IEC 60529
IK védettségi szint	IK08 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	420,0 g
1. csomag magassága	14,5 cm
1. csomag szélessége	18,9 cm
1. csomag hosszúsága	10,6 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	2
2. csomag súlya	960,0 g
2. csomag magassága	11,8 cm
2. csomag szélessége	27,5 cm
2. csomag hosszúsága	21,0 cm
Csomagolási egység típusa 3.	S03
Egységek száma az 3. csomagban	6
3. csomag súlya	3,367 kg
3. csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hosszúsága	40,0 cm

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Javasolt helyettesítő(k)