

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat hátlappal, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP67, csavaros

83171

Nettó listaár: 12 381,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Készülék Rövid Neve	Mureva socket
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	3P + N + F
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Falra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Hajlított
[In] Névleges Áram	32 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	380...415 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	6 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkíoltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz Rugók: rozsdamentes acél
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített rugós szorítók
Kábel Keresztmetszete	2,5...10 mm²
Kábel Külső Átmérője	11,5...21 mm
Kábelbemenet	Kábelcsatorna
Menet Típusa	Pg 21
Nettó Súly	0,557 kg
Alapméretek	106 x 130 mm
Magasság	194 mm
Szélesség	106 mm
Mélység	154 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Vörös

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	EN 60309-2 EN 60335-1
Ip Védettségi Fok	IP671 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	10,7 cm
1. Csomag Szélessége	15,2 cm
1.Csomag Hossza	19,2 cm
1. Csomag Súlya	498,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	2
2.Csomag Magassága	12,6 cm
2. Csomag Szélessége	26,2 cm
2. Csomag Hossza	26,8 cm
2. Csomag Súlya	1,156 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	6
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	3,955 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre