




Price : 5 664,00 HUF



Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy komponens típusa	Dugó fázisszabályozóval
Készülék rövid megnevezése	PratiKa dugós csatlakozó
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + F
Hálózat típusa	AC
Csatlakozó szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Panelra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	90° fokos
[In] névleges áramerősség	16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	380...415 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	6 h
Aljzat, foglalat anyaga	Önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások pontjai	Rögzített csavarok
Kábelkeresztmetszet	1...4 mm ²
Kábel külső átmérője	8...15 mm
Súly	0,22 kg
Alapméretek	65 x 85 mm
Magasság	124 mm
Szélesség	65 mm
Mélység	85 mm

Szín	Grey (RAL 7035)
Feszültség színe	Vörös

Környezet

Szabványok	EN 60309-1 EN 60309-2
IP védettség szint	IP44 megfelel IEC 60529
IK védettség szint	IK08 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
Működési magasság	2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Packing Units

1. csomag súlya	0,148 kg
1. csomag magassága	0,950 dm
1. csomag szélessége	2,100 dm
1. csomag hosszúsága	2,700 dm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------