

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 Csengő transzformátor 4VA 230VCA 8VAC

A9A15213

❗ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. febr. 15.

❗ Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2021. nov. 30.

❗ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti 9
Termék Neve	Acti 9 iTR
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Transzformátor blokk
Készülék Rövid Neve	iTR
Transzformátor Típusa	Csengőtranszformátor

Kiegészítő jellemzők

Ue Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Kimeneti Feszültség	8/12 V: +/- 15 % Terheléskor 12/16 V: kikapcsolási töltés
Kimeneti Rövidzárlati Védelem	Beépített
Névleges Teljesítmény Va-Ban	4 VA
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	89 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	60 mm
Szín	Fehér
Kiegészítő Kapcsolat Végpont	Alagút típusú csatlakozókmercv 2,5 mm ² Alagút típusú csatlakozókrugalmas 2,5 mm ² Alagút típusú csatlakozóksodrott, érvéghüvellyel 2,5 mm ²
Vezeték Csupaszítási Hossz	6 mm
Meghúzási Nyomaték	0,5 N.m

Környezet

Szabványok	EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6 EN 60742
Terméktanúsítványok	NF
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Tűlfeszültségi Kategória	II. osztály opcionális csatlakozóvédelemmel
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-20...55 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete
A Tároláshoz

-25...80 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4 cm
1. Csomag Szélessége	7 cm
1.Csomag Hossza	9,5 cm
1. Csomag Súlya	237 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás

Erőforrás-teljesítmény

✓ Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Reach Rendelet

[REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv

Megfelelő

[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.