

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 Moduláris berregő 230VCA 70dB 50/60Hz

A9A15322

Nettó listaár: 9 771,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Neve	Acti 9 iRTBT
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Berregő
Készülék Rövid Neve	iRTA

Kiegészítő jellemzők

[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	230 V AC -50/60 Hz
Fogyasztás [Va]	5 VA
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	2
Magasság	81 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	72 mm
Nettó Súly	64 g
Szín	Fehér
Kiegészítő Kapcsolat Végpont	Alagút típusú csatlakozókmerev 4 mm² Alagút típusú csatlakozókrugalmas 4 mm² Alagút típusú csatlakozóksodrott, érvéghüvellyel 4 mm²
Vezeték Csupaszítási Hossz	12 mm for fenéklap connection
Meghúzási Nyomaték	1,3 N.m

Környezet

Zajsztint	70 dB
Hang Típusa	Berregő
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-10...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Magassága	1,8 cm
1. Csomag Szélessége	6,6 cm
1.Csomag Hossza	8,2 cm
1. Csomag Súlya	55,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	8,3 cm
2. Csomag Szélessége	10,0 cm
2. Csomag Hossza	22,8 cm
2. Csomag Súlya	715,0 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	144
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	9,115 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
 Halogénmentes Termék	
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.