

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iOF+SD jelző és hibajelző
segédérintkező, 24VDC, TI24 PLC
csatlakozással dupla nyitás/zárás

A9A26897

Nettó listaár: 9 943,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti 9
Termék Vagy Alkatrész Tipusa	OC kontakt
Készülék Rövid Neve	iOF+SD 24
Készülék Alkalmazás	For Smartlink interface
Jelérzékelők Összeállítása	1 NO + 1 NC
Névleges Áramerősség	DC-12 2...100 mA at 24 Veff, DC +/- 20 %
9 Mm-Es Osztások	1

Kiegészítő jellemzők

[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V megfelel IEC 60664-1
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60664-1
Helyi Jelzés	Mechanikus indikátor
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs Gyűjtősín És Elosztóblokk Kompatibilitás	Feneklap: igen
Magasság	88 mm
Szélesség	9 mm
Mélység	73,5 mm
Nettó Súly	25 g
Szín	Fehér
Elektromos Élettartam	20000 ciklus megfelel IEC 60947-5-5
Csatlakozás Tipusa	Rugós-szorítós kapcsok (felső) 2 kábel 0,5...1,5 mm ² - rugalmas Rugós-szorítós kapcsok (felső) 2 kábel 0,5...1,5 mm ² - merev
Vezeték Csupaszítási Hossz	10 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1/1991
Minőségi Címkék	CE
Szennyezettségi Fok	2 megfelel IEC 60664-1
Túlfeszültség Kategória	III
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60947-5-1/1991

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Relatív Páratartalom	93 % -40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,2 cm
1. Csomag Szélessége	8,0 cm
1.Csomag Hossza	9,2 cm
1. Csomag Súlya	39,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	8,3 cm
2. Csomag Szélessége	9,8 cm
2. Csomag Hossza	27,0 cm
2. Csomag Súlya	550,0 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	5,987 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ