

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iSD hibajelző érintkező, 240-415VAC, 24-130VDC

A9A26927

- ! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2024. márc. 25.
- ! A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 2024. jún. 1.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti 9
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Hibás érintkezés
Készülék Rövid Neve	iSD
Jelérzékelők Összeállítása	1 C/O
Névleges Áramerősség	DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 Veff, DC DC-12 6 A at 24 Veff, DC AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
9 Mm-Es Osztások	1

Kiegészítő jellemzők

[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Helyi Jelzés	Mechanikus indikátor
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs Gyűjtősín És Elosztóblokk Kompatibilitás	Felső: igen
Magasság	86 mm
Szélesség	9 mm
Mélység	73 mm
Nettó Súly	33 g
Szín	Fehér
Csatlakozás Típusa	Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 2,5 mm ² - merev Csavaros sorkapocs (fenéklap) 2 kábel 1,5 mm ² - sodrott, érvéghevellyel Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 0,5...2,5 mm ² - rugalmas Csavaros sorkapocs (fenéklap) 1 kábel 1...4 mm ² - merev
Vezeték Csupaszítási Hossz	10 mm
Meghúzási Nyomaték	1 N.m

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Ip Védettségi Fok	IP20 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész

Nettó ár

Szennyezettségi Fok	3 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Tropikalizáció	2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-35...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,800 cm
1. Csomag Szélessége	2,000 cm
1.Csomag Hossza	9,200 cm
1. Csomag Súlya	40,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	8,500 cm
2. Csomag Szélessége	10,000 cm
2. Csomag Hossza	27,500 cm
2. Csomag Súlya	570,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	6,373 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ