

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iMX-OF munkaáramú kioldó, 100-415VAC, 110-130VDC

A9A26946

Nettó listaár: 21 958,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti 9
Termék Vagy Alkatrész Tipusa	Shunt trip oldás OC érintkezővel
Készülék Rövid Neve	iMX+OF
Jelérzékelők Összeállítása	1 C/O
Névleges Áramerősség	AC-12 3 A at 415 V, AC 50 Hz AC-12 6 A at 100 - 230 V, AC 50 Hz AC-12 6 A at 230 V, AC 50 Hz DC-12 1 A at 1150 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC
Vezérlőkör Feszültség	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
9 Mm-Es Osztások	2

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád Kompatibilitása	Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti9 iDPN (China version) Acti 9 Acti9 iC60 dupla hőfokszabályzó Acti 9 Acti9 iC40
Helyi Jelzés	Művelet jelző
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs Gyűjtősín És Elosztóblokk Kompatibilitás	Felső: igen
Szélesség	18 mm
Szín	Fehér
Csatlakozás Tipusa	Bilincses csatlakozó - 2 kábel 2,5 mm ² - rugalmas kábelvéggel Bilincses csatlakozó - 1 kábel 6 mm ² - merev Bilincses csatlakozó - 2 kábel 2,5 mm ² - merev Bilincses csatlakozó - 1 kábel 4 mm ² - rugalmas
Meghúzási Nyomaték	1 N.m
Kompatibilitási Kód	IMX+OF

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Tropikalizáció	2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-35...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,100 cm
1. Csomag Szélessége	8,000 cm
1.Csomag Hossza	9,300 cm
1. Csomag Súlya	77,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	8,800 cm
2. Csomag Szélessége	10,200 cm
2. Csomag Hossza	27,200 cm
2. Csomag Súlya	682,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	72
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	6,706 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ