

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iATLz vezérlő jelzőfényes gombbal, 130-240VAC

A9C15413

Nettó listaár: 10 638,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Készülék Rövid Neve	iATLz
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Nyomtatható lap
Vezérlőkör Feszültség	130...240 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Ui Névleges Szigetelési Feszültség	440 V
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Távvezérlő Típusa	Világító nyomógomb 3 mA
Szerelési Mód	Rögzített, a TL jobb oldalán
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	2
Magasság	86 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	71 mm
Szín	Fehér
Csatlakozás Típusa	Alagút típusú terminálok kábel 0,5...4 mm ² - kábel merevsége: merev Alagút típusú terminálok kábel 0,5...4 mm ² - kábel merevsége: merev - kábelvéggel Alagút típusú terminálok kábel 1...4 mm ² - kábel merevsége: rugalmas Alagút típusú terminálok kábel 1...4 mm ² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Vezeték Csupaszítási Hossz	11 mm
Meghúzási Nyomaték	1 N.m
Termékcsalád Kompatibilitása	Acti 9 Acti 9 iTL+ iTL+ Acti 9 Acti 9 iTL+ iTLi Acti 9 Acti 9 iTL+ ITM 4C-6E Acti 9 Acti 9 iTL+ iTLi
Termék Kompatibilitása	ITL (32 A) ITL (16 A)

Környezet

Túlfeszültség Kategória	III
Ip Védeettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Tropikalizáció	2
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-20...50 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Szabványok	EN/IEC 60669-2-2

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,000 cm
1. Csomag Szélessége	1,800 cm
1.Csomag Hossza	9,000 cm
1. Csomag Súlya	93,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	8,500 cm
2. Csomag Szélessége	9,200 cm
2. Csomag Hossza	23,000 cm
2. Csomag Súlya	1,169 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	72
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	7,483 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

- ✓

Higanymentes
- ✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel
- ✓

Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre