

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iCT40A kézi vezérlésű kontaktor, 60Hz, 2NO, 127VAC

A9C21442

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Neve	Acti9 iCT
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Megszakító kontaktor
Készülék Rövid Neve	iCT+
Készülék Alkalmazás	Motor-fűtés-világítás
Poles	2P
Le Névleges Üzemi Áram	40 A AC-7B 15 A AC-8a
Pólus Érintkező Összetétel	2 NO
Hálózat Típusa	AC
Vezérlő Típusa	Távírányítás és manuális vezérlés
Vezérlőkör Feszültség	127 V AC 60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	250 V AC 60 Hz
Maximális Teljesítmény	6 W -250 V AC
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Vezérlőjel Típusa	Fenntartó
Kapcsolási Frekvencia	100 kapcsolás naponta
Helyi Jelzés	Művelet jelző
Tartási Fogyasztás Va	4,6 VA
Bekapcsolási Teljesítmény Va-Ben	34 VA
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	85 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	73,5 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	1000000 ciklus
Elektromos Élettartam	100000 ciklus IEC/EN 61095 40 A 60 Hz AC-7B 30000 ciklus IEC/EN 61095 15 A 60 Hz AC-8a 30000 ciklus IEC/EN 61095 60 Hz category B 100000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 60 Hz AC-1 30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 60 Hz AC-3e 30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 60 Hz AC-5B 30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 60 Hz AC-6a
Csatlakozás Típusa	Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm ² merev Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...2,5 mm ² merev Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 6...16 mm ² rugalmas Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 6...25 mm ² merev Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...2,5 mm ² rugalmas
Meghúzási Nyomaték	Vezérlő áramkör: 0,8 N.m Betápláló áramkör: 3,5 N.m
Termék Kompatibilitása	IACTs IACTp IATEt IACTc
Kompatibilitási Kód	ICT
Piaci Szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Környezet

Szabványok	IEC/EN 61095
Zajszint	30 dB
Hővesztesség	2,1 W
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	2
Tropikalizáció	2 megfelel EN 60947-5 2 megfelel EN 61095 2 megfelel IEC 1131
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működési Magasság	2000 m
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-5...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	11 cm
1. Csomag Szélessége	3,8 cm
1.Csomag Hossza	12 cm
1. Csomag Súlya	260 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	11,5 cm

2. Csomag Szélessége	12,5 cm
2. Csomag Hossza	25 cm
2. Csomag Súlya	1,63 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	36
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	10,267 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------