

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iCT16A kontaktor, 50Hz, 1NO, 12VAC

A9C22011

Nettó listaár: 26 232,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Neve	Acti9 iCT
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Megszakító kontaktor
Készülék Rövid Neve	iCT+
Készülék Alkalmazás	Motor-fűtés-világítás
Poles	1P
Le Névleges Üzemi Áram	16 A AC-7B 6 A AC-8a
Pólus Érintkező Összetétel	1 NO
Hálózat Típusa	AC
Vezérlő Típusa	Távírányítás
Vezérlőkör Feszültség	12 V AC 50 Hz

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	250 V AC 50 Hz
Maximális Teljesítmény	1,3 W -250 V AC
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Vezérlőjel Típusa	Fenntartó
Kapcsolási Frekvencia	100 kapcsolás naponta
Helyi Jelzés	Művelet jelző
Tartási Fogyasztás Va	3,8 VA
Bekapcsolási Teljesítmény Va-Ben	15 VA
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 Mm-Es Osztások	2
Magasság	81 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	68,5 mm
Szín	Fehér

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mechanikai Tartósság	1000000 ciklus
Elektromos Élettartam	100000 ciklus IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7B 30000 ciklus IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-8a 30000 ciklus IEC/EN 61095 50 Hz category B 100000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-1 30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-3e 30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-5B 30000 ciklus EN/IEC 60947-4-2 50 Hz AC-6a
Csatlakozás Típusa	Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5 mm² merev Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1...4 mm² rugalmas Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...6 mm² merev Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...2,5 mm² merev Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...2,5 mm² rugalmas
Meghúzási Nyomaték	Vezérlő áramkör: 0,8 N.m Betápláló áramkör: 0,8 N.m
Termék Kompatibilitása	IACTs
Kompatibilitási Kód	ICT
Piaci Szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

Szabványok	IEC/EN 61095
Zajszint	30 dB
Hővesztesség	1,3 W
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	2
Tropikizáció	2 megfelel EN 60947-5 2 megfelel EN 61095 2 megfelel IEC 1131
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működési Magasság	2000 m
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-5...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,8 cm
1. Csomag Szélessége	7,0 cm
1.Csomag Hossza	8,5 cm
1. Csomag Súlya	109,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	8,0 cm
2. Csomag Szélessége	9,5 cm
2. Csomag Hossza	23,0 cm
2. Csomag Súlya	1,375 kg

3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	144
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	16,987 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre