

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iETL kiterjesztés, iTL és iTLI impulzusrelékhez, 2P, 32A, 240VAC, 110VDC

A9C32836

Nettó listaár: 12 145,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Impulzusrelé kiterjesztése
Készülék Rövid Neve	IFE
Reléalkalmazás	Távírányítás
Pólusok Megnevezése	1P
Pólus Érintkező Összetétel	1 NO
[In] Névleges Áram	32 A
Hálózat Típusa	AC

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	415 V AC 50/60 Hz
Vezérlő Típusa	Kapcsoló Távírányítás
Vezérlőjel Típusa	Impulzus
Kapcsolási Frekvencia	5 kapcsolási művelet/perc
Impulzus Időtartama	50 ms
Távvezérlő Típusa	Világító nyomógomb 3 mA
Helyi Jelzés	ON/OFF jelzés
Vezérlőkör Feszültség	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
Betáplálási Bekapcsolási Teljesítmény	19 VA
Szerelési Mód	Rögzített, a TL jobb oldalán
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 Mm-Es Osztások	2
Magasság	60 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	84 mm
Szín	Fehér
Elektromos Élettartam	AC-21: 50000 ciklus AC-22: 20000 ciklus
Csatlakozás Típusa	Alagút típusú terminálok - <= 10 mm²

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megfizethetőségének megállapítására felhasználni

Termékcsalád Kompatibilitása	Acti 9 Acti 9 iTL+ iTL+
Termék Kompatibilitása	ITL 32A

Környezet

Szabványok	EN 669-2-1 EN 669-2-2
Zajszint	60 dB
Ip Védettségi Szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	3
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-20...50 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,2 cm
1. Csomag Szélessége	8,4 cm
1.Csomag Hossza	9,4 cm
1. Csomag Súlya	120 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	9 cm
2. Csomag Szélessége	10 cm
2. Csomag Hossza	26,5 cm
2. Csomag Súlya	1,021 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	72
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	9,683 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket
Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre