

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 3P, B, 10A

A9C61310

Nettó listaár: 184 310,00 HUF

Fő jellemzők

Készülék Alkalmazás	Vezérlés Elosztás
Termékcsalád	Acti9
Termék Neve	Reflex iC60
Készülék Rövid Neve	Reflex XC40
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Integrált vezérlő megszakító
Pólusok Megnevezése	3P
Védett Pólusok Száma	3
Hálózat Típusa	AC
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Görbe	B

Kiegészítő jellemzők

[In] Névleges Áram	10 A
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Megszakítónévleges Értékek Kód	N
Megszakítási Kapacitás	20 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 10 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	500 V AC
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Vezérlő Típusa	Impulzus távirányítóval Impulzus távirányítóval BE/KI gomb Kapcsoló
Vezérlőjel Típusa	Fenntartó Impulzus Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn
Helyi Jelzés	Villogó LED: a készülék készen áll Zöld LED a bekapcsoláshoz Villogó LED: a készülék kioldott Villogó vörös LED Villogó LED: a készülék kioldott
Vezérlőkör Feszültség	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	230 V AC -50/60 Hz

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 Mm-Es Osztások	11
Magasság	84 mm
Szélesség	99 mm
Mélység	77 mm
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	50000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC-1: 50000 ciklus AC 50 Hz
Lakatoslási Lehetőség	Zárható
Reteselési Opciók Leírása	Lakat OFF helyzetben
Szivárgóáram-Védelem	Különálló blokk
Termék Kompatibilitása	PLC-vel

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	3
Tropikalizáció	2
Relatív Páratartalom	93 % -40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9,0 cm
1. Csomag Szélessége	11,2 cm
1.Csomag Hossza	16,5 cm
1. Csomag Súlya	685,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	14
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	10,077 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket
Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ