



Price : 109 808,00 HUF



### Fő jellemzők

Készülékalkalmazás	Elosztás Ellenőrzés
Termékcsalád	Acti 9
Termék neve	Reflex iC60
Készülék rövid megnevezése	Reflex iC60N
Termék vagy komponens típusa	Integrált vezérlő megszakító
Pólusok megnevezése	3P
Védett pólusok száma	3
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	B

### Kiegészítő jellemzők

Névleges áramerősség	63 A
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Megszakítónévleges értékek kód	N
Megszakítási kapacitás	20 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 10 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V AC
Érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlés típusa	Impulzus távirányítóval Rúd BE / KI gomb Távvezérlés folyamatos vezérléssel
Vezérlőjel típusa	Fenntartó Impulzus Nagyon alacsony feszültséget tartott fenn
Helyi jelzés	Piros LED: hiba

Villogó LED: a készülék kioldott  
Villogó LED: a készülék készen áll  
Villogó LED: a készülék túlmelegszik  
Zöld LED: a készülék BE

Vezérlőkör feszültség	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC at 50/60 Hz
Szerelési mód	Rögzített
Szerelőtartó	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm furattávolság	11
Magasság	84 mm
Szélesség	99 mm
Mélység	77 mm
Szín	Fehér
Mechanikus tartósság	50000 ciklus
Elektromos élettartam	AC-1: 50000 ciklus AC 50 Hz
Lakatoslási lehetőség	Zárható
Reteselési opciók leírása	Lakat KI helyzetben
Szivárgóáram-védelem	Különálló blokk
Termékkompatibilitás	PLC-vel

## Környezet

IP védettségi szint	IP20 conforming to IEC 60529
Szennyezettségi fok	3
Trópusállóság	2
Relatív páratartalom	93 % at 40 °C

## Packing Units

1. csomag súlya	0,730 kg
1. csomag magassága	0,900 dm
1. csomag szélessége	1,100 dm
1. csomag hosszúsága	1,650 dm

## Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a> A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------