

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 16A, 30mA

A9D32716

! Megszűnt termék

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 6.

! Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2022. jan. 2.

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti9 DPN Vigi
Termék Vagy Alkatrész Tipusa	Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel
Készülék Rövid Neve	DPN Vigi
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Pólusok Megnevezése	3P+N
Védett Pólusok Száma	3
Nulla Helyzete	Bal
[In] Névleges Áram	16 A
Hálózat Tipusa	AC
Kioldógység Technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Földszivárgás Érzékenység	30 mA
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi Osztály	A típusú
Megszakítási Kapacitás	6000 A Icn -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Complementary	Kimenő
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz
Mágneses Kioldási Határérték	5...10 x In
Szivárgóáram Kioldási Technológia	Feszültségfüggetlen
Ics Névleges Üzemi Zárati Megszakítóképesség	6000 A 100 % x Icn -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Névleges Szakító- És Teherbíró Képesség	Idm 6000 A -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Korlátozási Osztály	3 megfelel EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Impulzus Áram	250 A
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Helyi Jelzés	ON/OFF, hibaelhárítás
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs Gyűjtősín És Elosztóblokk Kompatibilitás	Felső vagy alsó: igen
Csatlakozási Távolság	18 mm fázisok között 9 mm fázis és nulla között
9 Mm-Es Osztások	10
Magasság	91 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	78,5 mm
Nettó Súly	498 g
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	20000 ciklus
Reteselési Opciók Leírása	Lezárható Lakatóló eszköz
Csatlakozások - Terminálok	Alagút típusú terminálok felső vagy alsó0,75...16 mm ² merev Alagút típusú terminálok felső vagy alsó0,33...10 mm ² rugalmas Alagút típusú terminálok felső vagy alsó0,33...10 mm ² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték Csupaszítási Hossz	15 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási Nyomaték	2 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-Védelem	Integrált

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61009-2-1
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	3
Tűlfeszültségi Kategória	III megfelel IEC 60364-4-41
Elektromágneses Kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel EN/IEC 61009-2-1
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív Páratartalom	90 % -55 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-30...70 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,9 cm
1. Csomag Szélessége	11,3 cm

1.Csomag Hossza	16,2 cm
1. Csomag Súlya	554 g

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket
És Kábeleket Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre